


CADINHO DE PORCELANA FORMA BAIXA



Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em muflas, entre 1.200 a 1.500°C.

**Material:** Porcelana refratária com os elementos - zircônio e óxido de alumínio.

**Cor:** Branco.

**Marca:** Qualividros.

| CÓDIGO     | cap. (ml) | a (mm) | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>2</sub> (mm) | cx (und) |
|------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|----------|
| IPORC.5B   | 5         | 21     | 25                  | 16                  | 12       |
| IPORC.10B  | 10        | 28     | 30                  | 20                  | 12       |
| IPORC.15B  | 15        | 30     | 35                  | 21                  | 12       |
| IPORC.18B  | 18        | 31     | 37                  | 22                  | 12       |
| IPORC.20B  | 20        | 32     | 38                  | 22                  | 12       |
| IPORC.25B  | 25        | 36     | 40                  | 23                  | 12       |
| IPORC.30B  | 30        | 41     | 42                  | 24                  | 12       |
| IPORC.40B  | 40        | 42     | 48                  | 26                  | 12       |
| IPORC.50B  | 50        | 46     | 53                  | 30                  | 12       |
| IPORC.70B  | 70        | 57     | 58                  | 32                  | 12       |
| IPORC.100B | 100       | 59     | 63                  | 34                  | 12       |
| IPORC.150B | 150       | 63     | 77                  | 39                  | 12       |
| IPORC.200B | 200       | 70     | 82                  | 40                  | 12       |
| IPORC.300B | 300       | 78     | 90                  | 43                  | 12       |

! Medidas aproximadas